

Erdi**Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag, venstreskærende, Hel længde: 260mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	766010 260
GTIN	4010220019368
Artikelklasse	73X

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Justerbar håndværksforskruning, håndtag med dobbelt overførsel med integreret retur fjeder.

Mikrofortandet skærehoved af **specialstål** (HRC 58– 60), ben af pladestål, forniklede. 2-komponent-greb med bløde indlæg, der skåner hånden og giver et godt, fast greb.

Skæreydelse: Plader op til 1,8 mm, V2A-plader op til 1,2 mm.

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

Teknisk beskrivelse

Længde, skær	33 mm
Hel længde	260 mm
Indsatstype	venstreskærende
Produkttype	Saks

Tilbehør

Reparationssortiment til Ideal-pladesaks	766020
--	--------