

**Erdi****Ideal-pladesaks, højreskærende, Hel længde: 240mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	766100 240
GTIN	4010220010969
Artikelklasse	73X

## Beskrivelse

### Udførelse:

Sænkmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Justerbar håndværksforskruning, håndtag med dobbelt overførsel med integreret returfeder.

Mikrofortandet. Skærehoved af **specialstål-S** (HRC 60– 62), smedede ben i massivt stål med glidesikring.

**Skæreydelse:** Plader op til 2,0 mm, V2A-plader op til 1,5 mm.

- **Optimeret skærefas af hensyn til forbedret pladeafløb.**
- **Reduceret åbningsvinkel på grebet og skærforlængelse til leddet giver lavere kraftanvendelse ved skæring.**

### Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

## Teknisk beskrivelse

Hel længde	240 mm
Længde, skær	24 mm
Indsatstype	højreskærende
Produkttype	Saks

## Tilbehør

Reparationsortiment til Ideal-pladesaks

766110