

**Garant****Flad rundtang, lige VDE-isoleret, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	713310 160
GTIN	4045197501462
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget lange, oval-spids bakker. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC); egnet til hård og blød tråd. Bakker ru indvendigt.

Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

**Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til arbejde under spænding op til 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	160 mm
Kæbelængde	50 mm
Greb	Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Kæbeform	oval-spids, lige
Norm	DIN ISO 5745
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bakkeegenskab	Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)

Udførelse, kæber	ru indvendig
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Multifunktionstang