



Momentskruetrækker, Type: 10IP



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659950 10IP
GTIN	4013288093417
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Gennemprøvet Kraftform-skaft, fra 5 Nm pistolgreb. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skrustørrelse **passende moment**.

Mekanikken i grebet er beskyttet mod justering og manipulation takket være forseglingsringen. Drivstørrelse og moment er præget i enden af grebet.

Når det indstillede moment nås, udløses skruetrækkeren hør- og følbart. **Det er ikke muligt at spænde skruen yderligere.**

Str. 2 – 4 til unbrakoskruer.

Str. TX6 – TX20 til skruer med **Torx®-profil**.

Str. 6IP – 20IP til skruer med **Torx Plus®-profil**.

Anvendelse:

Perfekt til montering af vendeskærsplatter.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Indstillet moment	2 Nm
Klingelængde	65 mm
Målenøjagtighed, moment	±10 %

Indstillet moment	200 cNm
Reverserbar aflæsning	cNm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Feedback	udløsning
Vægt	117 g
Samlet længde L	175 mm
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	fast
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Tilspændingsretning	Højrespænding
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Drivprofil	Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer
Producentbetegnelse	300 IP
Moment, fast indstillet	ja
Produkttype	Momentskruetrækker