



Momentskruetrækker, Type: 20IP



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659950 20IP
GTIN	4013288099136
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Gennemprøvet Kraftform-skaft, fra 5 Nm pistolgreb. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skruestørrelse **passende moment**.

Mekanikken i grebet er beskyttet mod justering og manipulation takket være forseglingsringen. Drivstørrelse og moment er præget i enden af grebet.

Når det indstillede moment nås, udløses skruetrækkeren hør- og følbart. **Det er ikke muligt at spænde skruen yderligere.**

Str. 2 – 4 til unbrakoskruer.

Str. TX6 – TX20 til skruer med **Torx®-profil**.

Str. 6IP – 20IP til skruer med **Torx Plus®-profil**. Med pistolgreb til overførsel af højere tilspændingsmomenter.

Anvendelse:

Perfekt til montering af vendeskærsplattter.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Indstillet moment	5 Nm
-------------------	------

Klingelængde	65 mm
Målenøjagtighed, moment	±10 %
Indstillet moment	500 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Feedback	udløsning
Målemetode	Moment
Vægt	220 g
Tilslutningsform	fast
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Samlet længde L	160 mm
Reverserbar aflæsning	cNm
Tilspændingsretning	Højrespænding
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Drivprofil	Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer
Producentbetegnelse	300 IP pistol
Moment, fast indstillet	ja
Produkttype	Momentskruetrækker