

**Garant****Præcisionslåseringstang, Type: J4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	719770 J4
GTIN	4045197504036
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.

Sort tang. Hoved slebet. Greb overtrukket med kunststof.

**Med indsatte præcisionsspidser. Form C – lige kæber.**

**Fordel:**

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

**Anvendelse:**

Til montering og afmontering af låseringe.

**Norm:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Teknisk beskrivelse**

Spids-Ø	3,2 mm
Hel længde	320 mm
Form	C
Til indvendige låseringe-Ø	85 - 140 mm
Norm	DIN 5256 C
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, lige
Kæbeform	lige

Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Specialstål
Materiale, spids	Specialstål
Overflade	sort
Led med integreret returfjeder	ja
Greb med fikseringsanordning	nej
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang