

Garant**Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel Ø DC: 4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 160200 4 |
| GTIN | 4045197926487 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **venstrespiral** 7 – 8° og lang skærfas over 1/4 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde borer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.

Håndrivaler **færdigslebne til pasning efter dine ønsker.**

Anvendelse:

Til gennemgående borer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte borer.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|----------------|
| Nominel Ø D _c | 4 mm |
| Antal skær Z | 6 |
| Udhængslængde L ₁ | 52 mm |
| Samlet længde L | 76 mm |
| Skaftfirkant □ | 3 mm |
| Ø-område | 3,601 - 4,2 mm |
| Skærlængde L _c | 38 mm |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | DIN 206 B |
| Spiralvinkel | 7-8 grader |
| Indvendig køling | nej |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Phillips-bit |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |