

Garant**5-akset skruestik Xpent, Type: 1S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361100 1S
GTIN	4045197926906
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.**
- **Fleksibelt, modulært spændesystem.**
- **Alle funktionsflader er hærdede og slebne.**
- **Spændekraft indtil 40 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.**
- **Begge spændemoduler kan positioneres individuelt på basisskinnen.**
- **Variabelt spænde- eller justeringsområde.**
- **Gentagelsesnøjagtighed < 0,01 mm.**
- **Inklusive borer 18M16 til nulpunktsspændesystem centermål 200 mm.**

Anvendelse:

Perfekt til ægte 5-sidet bearbejdning.

I forbindelse med forskellige bakker er der mulighed for både traditionel, glatfladet opspænding og opspænding af råemner.

Leveringsomfang:

Basisskinne, spindel, spindelforlænger, håndsving / sekskantskruetrækker (ved type 1S), spændemodul fix, spændemodul mobil.

Specialtilbehør:

Spændemoduler nr. 361105 – 361110, mellembakke nr. 361111, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120, spændejern nr. 361165, momentnøgle nr. 656050 str. 120, skruetrækkerindsats nr. 643329, emnestop nr. 360094, bakker nr. 361123 – 361138.

Bemærk:

Passende bakker nr. 361123 – 361137 og forsatsbakker nr. 361140 – 361151 medfølger ikke. Ved en spændingssituation på S4 kræves der en yderligere spindelforlænger nr. 361120. For perfekt smøring af værktøjet anbefaler vi universalfedt nr. 083592 PLUS.

Teknisk beskrivelse

C ₁	77,5 mm
Maks. moment	90 Nm
Spændeområde S4	286 - 386 mm
Spændeområde S3	186 - 290 mm
Farvekode til passende tilbehør	Xpent1-2
Notbredde n H7	20 mm
Længde L	454 mm
Bredde B	125 mm
Basisenhedshøjde c	125,5 mm
Højde h	45 mm
Nøglestørrelse, mål	5 mm
Nøglestørrelse, mål	10 mm
Spændeområde S1	6 - 108 mm
Vægt	34 kg
Spændeområde S2	104 - 208 mm
Spændekraft op til maks.	40 kN
Serie	Xpent
Stor spindelforlænger	100
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Produkttype	Maskinskruestik