

Garant**eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250004 25/12
GTIN	4045197926937
Artikelklasse	21U

Beskrivelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DCLNR/L 2525X12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 34 mm

Samlet længde L: 104,5 mm

Underlægsplade: 259033 2

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	25 mm
Underlægsplade	259033 2
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	104,5 mm

Skrue til underlagsplatte	259027 2
Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 2525X12
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Hovedlængde L ₁	34 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 8
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder