

Garant**eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260294 16/11
GTIN	4045197927132
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladedekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SDJCR/L 1616X11

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Funktionsbredde L₄: 20 mm

Hovedlængde L₁: 29 mm

Samlet længde L: 74 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 3

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	269013 1
Samlet længde L	74 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 1616X11
Skaftstørrelse	16 mm

Plattestørrelse	11 mm
Underlægsplade	269007 1
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Hovedlængde L ₁	29 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500