

**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 9,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1296 9,5
GTIN	4045197907974
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Som nr. 202296.**Teknisk beskrivelse**

Skafform	HB
Tolerance, nom. Ø	e8
Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Skæft-Ø D _s	10 mm
Antal tænder Z	3
Skærlængde L _c	22 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Skær-Ø D _c	9,5 mm
Skæft	DIN 6535 HB med h6

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Samlet længde L	72 mm
Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Indhold	5
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	160 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	M
GG (G)	egnet	75 m/min	K
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

tør	betinget egnet
Luft	egnet

Tilbehør

HM-fræser Ø e8 DC 9,5 mm	202296 9,5
--------------------------	------------