

**Garant****eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11 mm**

## Bestillingsdata

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bestillingsnummeret | 260294 20/11 |
| GTIN                |              |
| Artikelklasse       | 21U          |

## Beskrivelse

### Udførelse:

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

### Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

## Teknisk beskrivelse

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Funktionsbredde L <sub>4</sub> | 25 mm           |
| Hovedlængde L <sub>1</sub>     | 32 mm           |
| Underlægsplade                 | 269007 1        |
| Skrue til underlagsplade       | 269013 1        |
| Samlet længde L                | 92 mm           |
| Plattestørrelse                | 11 mm           |
| Vendeplatteskruesæt            | 269023 3        |
| passende vendeskærplatter      | DC.. 11T3..     |
| ISO-kode holder                | SDJCR/L 2020X11 |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Skafstørrelse               | 20 mm                           |
| Serie                       | Eco                             |
| Indsatstype                 | højre                           |
| Norm                        | DIN ISO 5610                    |
| Indvendig køling            | ja                              |
| Indstillingsvinkel $\kappa$ | 93 grader                       |
| Anvendelse                  | Plandrejning                    |
| Anvendelse                  | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype                 | Skærholder                      |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15            | 674248 TX15 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659906 500  |