


Garant**TN.G 160408, Type: HU7305**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251544 HU7305
GTIN	4045197927729
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TN.G 160408 HU7305 Type: HU7305

Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 400 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Spånbryder	AM
Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 600 m/min
Type	HU7305
Skærebetingelse	let afbrudt.

Tilspænding f	0,1 - 0,6 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TN.G 160408
Antal skift/skær	6
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning