


Garant**WN.G 060408, Type: HU7305**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252064 HU7305
GTIN	4045197927736
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 060408 HU7305 Type: HU7305

Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 400 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	AM
Tilspænding f	0,1 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Type	HU7305

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNGG 060408
Antal skift/skær	6
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning