

 Atlas Copco

Trykluftslagnøgle, Type: W2920



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079171 W2920
GTIN	7322590051280
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Effektive slagnøgler.

Returluftudgang gennem håndtaget, skift mellem **højre- / venstreløb**.

- **Effektivt dobbeltkammerslagværk.**
- **Lav vægt, men høj ydelse.**
- **Kompositkabinet og greb med lang levetid.**
- **Ergonomisk greb med god isolering.**
- **Omstyring højre-venstreløb via to trykknapper.**

Anvendelse:

Egnet til hårde arbejdsopgaver.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelsæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Længde	218 mm
--------	--------

Højre- / venstreløb	ja
Arbejdsstøj	96 dB(A)
Momentområde	300 - 1450 Nm
maks. omdrejningstal	5500 min ⁻¹
Værktøjsholder, mål	3/4 tommer
Maks. luftbehov	1620 l/min
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	13 mm
Maks. vibration iht. EN	10,2 m/s ²
Producentbetegnelse	W2920
Konstruktion	pistol
Vægt	3,2 kg
Højde	206 mm
Værktøjsholder, drevprofil	□
Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M30
Tryklufttilslutning	3/8 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Skruemaskine