

**Garant****CNMG 160612, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250170 HB7140-1
GTIN	4045197927903
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 160612 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Spånbryder	VM
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7140-1
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning