

**Garant****CNMM 160616, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMM 160616 HB7120-1 Type: HB7120-1  
Spånbryder: VR  
Skæredybde  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 210 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 210 m/min
Skæredybde $a_p$	2 - 8 mm
Tilspænding $f$	0,4 - 1,2 mm/o
Hjørneradius	1,6 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M

Spånbryder	VR
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning