

**Garant****CNMG 120416, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250328 HB7120-1
GTIN	4045197927972
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120416 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VG

Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
Hjørneradius	1,6 mm

Spånbryder	VG
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning