

**Garant****Skovsav med krydsslibning, Klingelængde: 250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	581730 250
GTIN	4045197910400
Artikelklasse	58Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kompakt skovsav med ergonomisk **2K-håndtag i trykstøbt aluminium** og ophængningshul.

**Nøjagtigt indgreb i 3 trin** til sikkert arbejde med kraftoverførsel.

Skovsavsklinge med **præcis krydsslibning, trapezfortanding** og en klingetykkelse på 0,9 mm.

**Modstandsdygtig tynd coating**, der giver lav friktion og spånvedhæftning. **Impulshærdet tandkant** med **regelmæssig udlægning** af hensyn til langvarig skarphed og lige snit.

**Anvendelse:**

Ideelt egnet til **snit på tværs af fibrene**. Hurtigt og lige snit med **minimal kraftanvendelse**.

**Teknisk beskrivelse**

Tænder pr. tomme	9
Klingelængde	250 mm
Produkttype	Træksav

**Tilbehør**

Reserveblad Klingelængde 250 mm	581735 250
---------------------------------	------------