



Trykluftslagnøgle, Type: W2428



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079171 W2428
GTIN	7322590051211
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Effektive slagnøgler.

Returluftudgang gennem håndtaget, skift mellem **højre- / venstreløb**.

- **Robust enhammer-slagværk.**
- **Slagværket genererer blødere slag og mindre vibrationer.**
- **Tre momenttrin til højre- og venstreløb.**
- **Ekstra-spadegreb for bedre håndtering.**
- **Modstandsdygtigt aluminium- og magnesium-hus.**
- **Højere moment takket være højtydende lamelmotor.**

Anvendelse:

Egnet til tunge nedbrydningsarbejder.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	W2428
maks. omdrejningstal	5000 min ⁻¹

Højre- / venstreløb	ja
Arbejdsstøj	98 dB(A)
Momentområde	800 - 1600 Nm
Længde	345 mm
Maks. vibration iht. EN	10,67 m/s ²
Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M33
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	19 mm
Værktøjsholder, mål	1 tommer
Højde	131 mm
Vægt	10,5 kg
Maks. luftbehov	2880 l/min
Konstruktion	Lige
Værktøjsholder, drevprofil	□
Tryklufttilslutning	1/2 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Skruemaskine