

Garant**CNMM 160616, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 250460 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197928085 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

CNMM 160616 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VR
Skæredybde a_p : 2 - 8 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------|
| Skæredybde a_p | 2 - 8 mm |
| Hjørneradius | 1,6 mm |
| Primær anvendelse | M |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 40 - 180 m/min |
| Spånbryder | VR |
| Type | HB7140-1 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tilspænding f | 0,2 - 0,8 mm/o |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 160616 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |