

**Garant**
**CNMM 160624, Type: HB7140-1**


### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250462 HB7140-1
GTIN	4045197928108
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CNMM 160624 HB7140-1 Type: HB7140-1  
 Spånbryder: VR  
 Skæredybde  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding $f$	0,2 - 0,8 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Spånbryder	VR
Type	HB7140-1

Hjørneradius	2,4 mm
Skæredybde $a_p$	2 - 8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160624
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning