

Garant**CNMG 190616, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250174 HB7120-1
GTIN	4045197927934
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 190616 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7120-1
Hjørneradius	1,6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Spånbryder	VM

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190616
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning