


Garant**CNMM 190616, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250464 HB7120-1
GTIN	4045197928115
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 190616 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VR

Skæredybde a_p : 2 - 8 mmTilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 210 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,6 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 210 m/min
Spånryder	VR
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Type	HB7120-1
Skæredybde a_p	2 - 8 mm

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 190616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning