

Garant**CNMG 190624, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 190624 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	2,4 mm
Spånbryder	VM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	HB7120-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190624
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning