

Garant**CNMG 190616, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250341 HB7140-1
GTIN	4045197928023
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 190616 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 210 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,6 mm
Spånryder	VG
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	M

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning