

Garant**SNMG 190616, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251238 HB7140-1
GTIN	4045197928320
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 190616 HB7140-1 Hjørneradius: 1,6 mm
Type: HB7140-1
Spånbryder: VM
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Spånbryder	VM
Type	HB7140-1
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,6 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning