

Garant**DNMG 150412, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250869 HB7140-1
GTIN	4045197928757
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150412 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånryder: VG
Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Type	HB7140-1
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånryder	VG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 210 m/min

Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning