

Garant**DNMG 150408, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250672 HB7140-1
GTIN	4045197928658
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150408 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7140-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Spånryder	VS
Primær anvendelse	M

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning