



Momentnøgle med skalamåleur, Maks. moment: 25Nm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 655500 25 |
| GTIN | 4580135821122 |
| Artikelklasse | 66F |

Beskrivelse

Udførelse:

Enarmet; slank konstruktion med letlæseligt skala-måleur. Enheden helt i stål, forkromet med fast drivfirkant til topnøglehoveder.

Måleenhed: Nm.

Funktion:

Aflæsning af den opnåede værdi under arbejdsprocessen på måleuret. Slutværdien kan fastholdes på displayet til senere aflæsning via slæbeviseren.

Anvendelse:

Til kontrolleret enkelttilspænding af skruer samt til kontrolmålinger.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|----------------------------|
| Display | analog |
| Vægt | 400 g |
| Maks. moment | 25 Nm |
| Drivfirkant | 1/4 tommer |
| Målenøjagtighed, moment | ±3 % |
| Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding |
| Skalainddeling 1 delstreg = | 0,5 Nm |
| Momentområde | 3,5 - 25 Nm |
| Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar |
| Samlet længde L | 245 mm |
| Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) |
| Reverserbar aflæsning | Nm |
| Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃] | 200 mm |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Feedback | visning |
| Målemetode | Moment |
| Kalibrering | O3 |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Data, kan logges | nej |
| Måleværktøj | Mekanisk |
| Udløsningsindikering | optisk |
| Knækfunktion | nej |
| Slipperfunktion | nej |
| QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej |
| Slæbeviser | ja |
| Produkttype | Momentnøgle |

Services

KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment
400/2 Nm

020030 400/2

DAkkS-kalibreringMomentnøgle på begge sider Maks.
moment 1000/2 Nm

020040 1000/2