

Garant**DNMG 150404, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250767 HB7120-1
GTIN	4045197928665
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150404 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Spånbryder	VM
Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning