

CoolSpeed®**Hurtigløbsspindelhus, Type: TB90****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319991 TB90
GTIN	4045197911476
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigløbsspindel drevet med kølemiddel (10 – 60 bar), omdrejningstal op til 75.000 o/min.

Anvendelse:

Forøgelse af tilspændings- og skærehastigheden, anvendes primært ved værktøjer med lille diameter (skaft-Ø 3 – 6 mm). Anvendes til boring, afgratning, gravering og i mindre grad også til fræsning.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	16 mm
Udv. Ø D ₁	25,5 mm
Skaftlængde L ₁	13,5 mm
Ø D ₂	25 mm
L ₂	40 mm
L ₃	70 mm
Produkttype	Hurtigspindel