

**Garant****DNMG 150408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250768 HB7120-1
GTIN	4045197928689
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150408 HB7120-1 Type: HB7120-1  
Spånryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Spånryder	VM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7120-1
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning