

Garant**DNMG 150408, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250868 HB7140-1
GTIN	4045197928733
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150408 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 210 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7140-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Spånbryder	VG
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning