



Vandtæt kuffert „Explorer“, Type: 4419



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	692930 4419
GTIN	8024482015316
Artikelklasse	64A

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt robust kuffert i meget slagfast kunststof, fyldt med forstanset skumindlæg. Kan låses med hængelås nr. 085830 – 085875. Gennemgående høj sidetykkelse giver høj stabilitet. Tryktæt og kemisk resistent. Temperaturbestandig fra –33 til 90 °C. Heavenly Delight-versioner med en vægtfordel på ca. 30 % og en øget styrke i forhold til de tidligere modeller.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til beskyttelse, indpakning og transport af sarte dele og apparater.

Bemærk:

Mange andre kuffertstørrelser, udstyrsvarianter og tilbehør på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Indvendige mål, højde	190 mm
Udvendige mål, højde	212 mm

Indvendige mål, længde	445 mm
Maksimal last	25 kg
Udvendige mål, bredde	414 mm
Antal lukninger	2
Udvendige mål, længde	485 mm
Vægt	2,91 kg
Volumen	29,2 l
Indvendige mål, bredde	345 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Egenskab, kuffert	Kan stables
Egenskab, kuffert	Slagfast
Produkttype	Værktøjstransportsystem