

Garant**DNMG 150412, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250869 HB7120-1
GTIN	4045197928740
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150412 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VG
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Type	HB7120-1
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning