



## Vandtæt kuffert „Explorer“, Type: 4820



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	692930 4820
GTIN	8024482008684
Artikelklasse	64A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ekstremt robust kuffert i meget slagfast kunststof, fyldt med forstanset skumindlæg. Kan låses med hængelås nr. 085830 – 085875. Gennemgående høj sidetykkelse giver høj stabilitet. Tryktæt og kemisk resistent. Temperaturbestandig fra –33 til 90 °C.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Anvendelse:

Til beskyttelse, indpakning og transport af sarte dele og apparater.

#### Bemærk:

Mange andre kuffertstørrelser, udstyrsvarianter og tilbehør på forespørgsel.

Egenskab, kuffert: Slagfast

Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Udvendige mål, længde: 520 mm

Udvendige mål, bredde: 435 mm

Udvendige mål, højde: 230 mm

Indvendige mål, længde: 480 mm

Indvendige mål, bredde: 370 mm

Indvendige mål, højde: 205 mm

## Teknisk beskrivelse

Udvendige mål, højde	230 mm
Indvendige mål, højde	205 mm
Udvendige mål, bredde	435 mm
Maksimal last	24,7 kg
Vægt	4,2 kg
Udvendige mål, længde	520 mm
Antal lukninger	2
Indvendige mål, bredde	370 mm
Indvendige mål, længde	480 mm
Volumen	35,5 l
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Egenskab, kuffert	Kan stables
Egenskab, kuffert	Slagfast
Produkttype	Værktøjstransportsystem