


Garant**DNMG 150408, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250768 HB7140-1
GTIN	4045197928696
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150408 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o

Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VM
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning