


Garant**Delprofilplatte 55°, indvendig højre, HB7010, Antal gevind pr. tomme: 48-8**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 270842 48-8 |
| GTIN | 4045197929518 |
| Artikelklasse | 21J |

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|------------|
| Antal gevind pr. tomme | 48-8 |
| Skæremateriale | HM |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig/udvendig anvendelse | indvendigt |
| Vendeskærsplatteprofil | Delprofil |
| Type | HB7010 |
| Gevindtype | BSW |
| Gevindtype | BSP |
| Gevindtype | BSW-LH |
| Gevindtype | G-LH |
| Gevindtype | BSP-LH |
| Gevindtype | G |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Flankevinkel | 55 grader |
| Tykkelse | 3,6 mm |
| Plattestørrelse L | 16 mm |
| Produkttype | Vendeskærspalte til gevinddrejning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 250 m/min | N |
| Alu > 10% Si | egnet | 180 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 150 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 150 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 130 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 100 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 90 m/min | P |
| Stål < 55 HRC | betinget egnet | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | betinget egnet | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | betinget egnet | 50 m/min | S |
| GG (G) | egnet | 130 m/min | K |
| CuZn | betinget egnet | 150 m/min | N |
| kontinuerlig | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |