



Vandtæt kuffert „Explorer“, Type: 2712



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 692930 2712 |
| GTIN | 8024482010779 |
| Artikelklasse | 64A |

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt robust kuffert i meget slagfast kunststof, fyldt med forstanset skumindlæg. Kan låses med hængelås nr. 085830 – 085875. Gennemgående høj sidetykkelse giver høj stabilitet. Tryktæt og kemisk resistent. Temperaturbestandig fra –33 til 90 °C. Heavenly Delight-versioner med en vægtfordel på ca. 30 % og en øget styrke i forhold til de tidligere modeller.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til beskyttelse, indpakning og transport af sarte dele og apparater.

Bemærk:

Mange andre kuffertstørrelser, udstyrsvarianter og tilbehør på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|--------|
| Maksimal last | 15 kg |
| Udvendige mål, højde | 143 mm |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Udvendige mål, bredde | 270 mm |
| Udvendige mål, længde | 316 mm |
| Indvendige mål, bredde | 200 mm |
| Indvendige mål, længde | 276 mm |
| Antal lukninger | 2 |
| Indvendige mål, højde | 120 mm |
| Vægt | 1,3 kg |
| Volumen | 6,6 l |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Egenskab, kuffert | Egnet til flytransport |
| Egenskab, kuffert | Kan stables |
| Egenskab, kuffert | Slagfast |
| Produkttype | Værktøjstransportsystem |