


**HOLEX****Rundhulstanser uden kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 37mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834000 37
GTIN	2050000996535
Artikelklasse	86C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

**Uden** kugletrykleje.

**Anvendelse:**

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

**Betjening:**

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, bruneret.

**Bemærk:**

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

## Teknisk beskrivelse

Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	2,5 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1,75 mm
Stempel- Ø (hul-Ø)	37 mm
Til panserrørgevind iht. DIN 40430	Pg29
Forboring, hul-Ø	17 mm
Trykskrue	M16×1,5×55
Trykskruens nøglevidde	24 mm
Produkttype	Hulværktøj

## Tilbehør

Ekstra kugletrykleskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/55 mm	834060 16/55
Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/55 mm	834040 16/55