



Vandtæt kuffert „Explorer“, Type: 5326



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	692930 5326
GTIN	8024482177014
Artikelklasse	64A

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt robust kuffert i meget slagfast kunststof, fyldt med forstanset skumindlæg. Kan låses med hængelås nr. 085830 – 085875. Gennemgående høj sidetykkelse giver høj stabilitet. Tryktæt og kemisk resistent. Temperaturbestandig fra –33 til 90 °C.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til beskyttelse, indpakning og transport af sarte dele og apparater.

Bemærk:

Mange andre kuffertstørrelser, udstyrsvarianter og tilbehør på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Volumen	53 l
Vægt	11,3 kg
Udvendige mål, højde	292 mm

Indvendige mål, bredde	405 mm
Udvendige mål, bredde	475 mm
Indvendige mål, højde	250 mm
Antal hjul	2
Indvendige mål, længde	538 mm
Udvendige mål, længde	627 mm
Maksimal last	37,2 kg
Antal lukninger	4
Antal sidehåndtag	2
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Egenskab, kuffert	Kan stables
Egenskab, kuffert	Slagfast
Produkttype	Værktøjstransportsystem