


**HOLEX****Rundhulstanser uden kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 47mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

834000 47

GTIN

2050000996573

Artikelklasse

86C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

**Uden** kugletrykleje.

**Anvendelse:**

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

**Betjening:**

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, bruneret.

**Bemærk:**

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

## Teknisk beskrivelse

Til panserrørgevind iht. DIN 40430	Pg36
Stempel- Ø (hul-Ø)	47 mm
Trykskruens nøglevidde	30 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	3 mm
Forboring, hul-Ø	21 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	2 mm
Trykskrue	M20×1,5×70
Produkttype	Hulværktøj

## Tilbehør

Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 20/70 mm	834040 20/70
Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 20/70 mm	834060 20/70