


HOLEX**Rundhulstanser uden kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 50,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 834000 50,5 |
| GTIN | 2050000996580 |
| Artikelklasse | 86C |

Beskrivelse**Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

Uden kugletrykleje.

Anvendelse:

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

Betjening:

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Bemærk:

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Til materialetykkelse (plade-tyk. 37) | 3 mm |
| Til metriske gevind iht. DIN EN 60423 | M50×1,5 |
| Trykskrue | M 20 × 1,5 × 70 |
| Trykskruens nøglevidde | 30 mm |
| Forboring, hul-Ø | 21 mm |
| Stempel- Ø (hul-Ø) | 50,5 mm |
| Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til | 2 mm |
| Produkttype | Hulværktøj |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 20/70 mm | 834040 20/70 |
| Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 20/70 mm | 834060 20/70 |