



## Vandtæt kuffert „Explorer“, Type: 5833



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	692930 5833
GTIN	8024482008769
Artikelklasse	64A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ekstremt robust kuffert i meget slagfast kunststof, fyldt med forstanset skumindlæg. Kan låses med hængelås nr. 085830 – 085875. Gennemgående høj sidetykkelse giver høj stabilitet. Tryktæt og kemisk resistent. Temperaturbestandig fra –33 til 90 °C.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Anvendelse:

Til beskyttelse, indpakning og transport af sarte dele og apparater.

#### Bemærk:

Mange andre kuffertstørrelser, udstyrsvarianter og tilbehør på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Maksimal last	62 kg
Antal hjul	2
Vægt	12,7 kg

Antal sidehåndtag	2
Udvendige mål, længde	670 mm
Antal lukninger	4
Indvendige mål, bredde	440 mm
Volumen	84,2 l
Indvendige mål, længde	580 mm
Udvendige mål, højde	372 mm
Udvendige mål, bredde	510 mm
Indvendige mål, højde	330 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Egenskab, kuffert	Kan stables
Egenskab, kuffert	Slagfast
Produkttype	Værktøjstransportsystem