


**HOLEX****Rundhulstanser uden kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 28,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834000 28,3
GTIN	2050000996481
Artikelklasse	86C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

**Uden** kugletrykleje.

**Anvendelse:**

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

**Betjening:**

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, bruneret.

**Bemærk:**

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

## Teknisk beskrivelse

Stempel- Ø (hul-Ø)	28,3 mm
Trykskruens nøglevidde	17 mm
Forboring, hul-Ø	11 mm
Trykskrue	M10×1×55
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	1,75 mm
Til panserrørgvind iht. DIN 40430	Pg21
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1,25 mm
Produkttype	Hulværktøj

## Tilbehør

Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 10/55 mm	834060 10/55
Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 10/55 mm	834040 10/55