


HOLEX**Rundhulstanser uden kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 15,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834000 15,2
GTIN	2050000996405
Artikelklasse	86C

Beskrivelse**Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

Uden kugletrykleje.

Anvendelse:

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

Betjening:

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Bemærk:

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

Teknisk beskrivelse

Til panserrørgevind iht. DIN 40430	Pg9
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1 mm
Trykskruens nøglevidde	13 mm
Stempel- Ø (hul-Ø)	15,2 mm
Forboring, hul-Ø	9 mm
Trykskrue	M8×1×35
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	1,5 mm
Produkttype	Hulværktøj

Tilbehør

Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 8/35 mm	834040 8/35
---------------------------------------------------------------	-------------