



## Vandtæt kuffert „Explorer“, Type: 7630



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	692930 7630
GTIN	8024482008806
Artikelklasse	64A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Ekstremt robust kuffert i meget slagfast kunststof, fyldt med forstanset skumindlæg. Kan låses med hængelås nr. 085830 – 085875. Gennemgående høj sidetykkelse giver høj stabilitet. Tryktæt og kemisk resistent. Temperaturbestandig fra –33 til 90 °C.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Til beskyttelse, indpakning og transport af sarte dele og apparater.

**Bemærk:**

Mange andre kuffertstørrelser, udstyrsvarianter og tilbehør på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Udvendige mål, bredde	560 mm
Indvendige mål, bredde	485 mm
Volumen	113,1 l

Antal lukninger	7
Vægt	16,4 kg
Indvendige mål, længde	765 mm
Udvendige mål, højde	355 mm
Udvendige mål, længde	860 mm
Antal sidehåndtag	2
Maksimal last	81,8 kg
Antal hjul	2
Indvendige mål, højde	305 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Egenskab, kuffert	Kan stables
Egenskab, kuffert	Slagfast
Produkttype	Værktøjstransportsystem