



Momentnøgle med reverserbar skralde, Maks. moment: 60Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	656500 60
GTIN	4000896025022
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Praktisk og meget kompakt, enarmet momentnøgle, kan indstilles via skala og med selvudløsning. Utrolig høj gentagelsesnøjagtighed, da der udelukkende er anvendt førsteklasses materialer og sliddele såsom trykfjedrene er forbehandlet og sorteret specielt. Skraldemekanismen er reverserbar, så både højre- og venstreløb er muligt.

Med indbygget **reverserbar skralde – til højre- og venstretilspænding.**

Måleenheder: Nm Med fintandet HiPer-skralde (90 tænder, 4 graders arbejdsvinkel).

Funktion:

Nøglen udløses „med signal“ (tydeligt hørbar og mærkbar) og er straks klar til brug igen.

Anvendelse:

Til mellemstore til større serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Fra den viste værdi **kun ved højrespænding: $\pm 2\%$.**

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Kalibrering kun mulig ved tilspænding med uret.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1000 g
Display	analog
Drivfirkant	3/8 tommer
Maks. moment	60 Nm
Målenøjagtighed, moment	±2 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Skalainddeling 1 delstreg =	0,5 Nm
Momentområde	5 - 60 Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Reverserbar aflæsning	Nm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Samlet længde L	335 mm
Målemetode	Moment
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	265 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Udløsningsindikering	optisk
Måleværktøj	Mekanisk

Produkttype

Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm

020020 1000

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm

020010 400