


Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 18 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201307 18
GTIN	4045197930279
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 32 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 44 mmFristilling-Ø D_1 : 17,7 mm

Samlet længde L: 92 mm

Skaft-Ø D_s : 18 mm**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Skærlængde L_c	32 mm
Antal tænder Z	2
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. Ø	e8

Skafform	HB
Spiralvinkel	30 grader
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Samlet længde L	92 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Fristilling-Ø D ₁	17,7 mm
Skær-Ø D _c	18 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	44 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser